

Scintilloografi a confronto **WEG 100 vs WEG 24.2**

Dati tecnici e generali

Caratteristica	WEG 100	WEG 24.2
Codice prodotto	04.0000.11	04.0000.20
Tipologia	Tester portatile	Unità con sonda separata
Design	Compatto a pistola	Generatore+sonda (cavo 2 mt)
Corrente in ingresso	230V 50/60 Hz	230V 50/60 Hz
Assorbimento / Consumo	30 VA	48 W
Corrente / Uscita	10 – 55 kV, regolabile	10 – 55 kV, regolabile, 100 KHz
Spessore materiale testabile	3 – 30 mm	1 – 30 mm
Peso	1,2 kg	4,00 kg - 0,6 kg la sonda
Dimensioni	270 x 200 x 60 mm	175 x 90 x 235 mm
Cavo di alimentazione	2,5 metri	2 metri
Spia luminosa accensione	No	Sì
Marchio di conformità	CE	CE
Uso	Controllo di saldature e rivestimenti di testa, a T o a sovrapposizione su serbatoi e tubature nell'industria chimica; modello leggero ed ergonomico	Controllo rivestimenti e saldature come il WEG 100. Adatto ad interventi in spazi angusti grazie alla sonda impugnata dall'operatore compatta e leggera

Nota comune

Entrambi i modelli possono essere abbinati al regolatore per scintillografo, che permette di calcolare il voltaggio ottimale da impostare.